

Garant**Narzynki, G: G2.1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G2.1/2
GTIN	4062406224301
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ścienia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: DIN 382

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 75,18 mm

rozwartość klucza: 115 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

wysokość	22 mm
liczba zwojów na cal	11
rozwartość klucza	115 mm
Ø gwintu	75,18 mm
wielkość gwintu	G2.1/2

Klasa tolerancji	A
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 382
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		