

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 42X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 42X1,5
GTIN	4062406222635
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	20 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
skok	1,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	42 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe