

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 75X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 75X2
GTIN	4062406222963
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	22 mm
skok	2 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	120 mm
wielkość gwintu	75 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe