

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 26X2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 141050 26X2 |
| GTIN | 4062406222352 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-----------|
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| wysokość | 16 mm |
| Ø zewnętrzna | 55 mm |
| skok | 2 mm |
| wielkość gwintu | 26 × 2 |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | EN 22568 |
| kierunek skrawania | prawe |