



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 39X1,5
GTIN	4062406223748
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
wysokość	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	39 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe