



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 11X0,5
GTIN	4062406223403
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	11 mm
skok	0,5 mm
Ø zewnętrzna	30 mm
wielkość gwintu	11×0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe