

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 38X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 38X2
GTIN	4062406222550
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	2 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	20 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
wielkość gwintu	38 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe