



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 32X2
GTIN	4062406223830
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna	65 mm
wysokość	18 mm
skok	2 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	32 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe