

**Narzynki, G: G2.3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G2.3/4
GTIN	4062406224141
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ściecia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: DIN 382

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 81,53 mm

rozwartość klucza: 115 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	11
wysokość	22 mm
Ø gwintu	81,53 mm
rozwartość klucza	115 mm
wielkość gwintu	G2.3/4

Klasa tolerancji	A
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Rodzaj produktu	Narzynki