

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M33****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 140620 M33    |
| GTIN             | 4062406221836 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

**Opis techniczny**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ø zewnętrzna              | 65 mm     |
| Klasa tolerancji          | DIN 13 6g |
| skok                      | 3,5 mm    |
| wysokość                  | 25 mm     |
| wielkość gwintu           | 33        |
| Rodzaj gwintu             | M-LH      |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 22568  |
| kierunek skrawania        | lewe      |