

**Garant****Narzynki, G: G2.3/4**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	142050 G2.3/4
GTIN	4062406224028
Klasa artykułu	11K

## Opis

### Wykonanie:

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

### Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 81,53 mm

Ø zewnętrzna: 120 mm

wysokość: 22 mm

## Opis techniczny

Ø gwintu	81,53 mm
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
wielkość gwintu	G2.3/4

Ø zewnętrzna	120 mm
liczba zwojów na cal	11
wysokość	22 mm
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		