



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 3X0,35
GTIN	4062406223335
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	0,35 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
wysokość	5 mm
wielkość gwintu	3×0,35
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe