

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 7X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 7X0,5
GTIN	4062406222918
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	25 mm
wysokość	9 mm
skok	0,5 mm
wielkość gwintu	7 × 0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe