



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M56
GTIN	4062406221645
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna	105 mm
wysokość	36 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	5,5 mm
wielkość gwintu	56
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe