

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 100X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 100X2
GTIN	4062406223151
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	150 mm
skok	2 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	25 mm
wielkość gwintu	100×2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe