



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M11
GTIN	4062406221164
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	30 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	11 mm
wielkość gwintu	11
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe