



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 11X1
GTIN	4062406223533
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1 mm
wysokość	11 mm
wielkość gwintu	11×1
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe