

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 34X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 34X1
GTIN	4062406222468
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	18 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1 mm
wielkość gwintu	34 × 1
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe