

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 42X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 42X3
GTIN	4062406222659
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	75 mm
skok	3 mm
wysokość	20 mm
wielkość gwintu	42 × 3
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe