

Garant**Narzynki HSS, MF: 56X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 56X2
GTIN	4062406222833
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2 mm

Ø zewnętrzna: 105 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

skok	2 mm
Ø zewnętrzna	105 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	22 mm
wielkość gwintu	M56x2

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		