



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 4,5X0,5
GTIN	4062406223366
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	0,5 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
wysokość	5 mm
wielkość gwintu	4,5 × 0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe