

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 14X0,75****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 141050 14X0,75 |
| GTIN | 4062406222116 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-----------|
| wysokość | 11 mm |
| Ø zewnętrzna | 38 mm |
| skok | 0,75 mm |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| wielkość gwintu | 14×0,75 |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | EN 22568 |
| kierunek skrawania | prawe |