

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 64X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 64X2
GTIN	4062406222888
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

wysokość	22 mm
skok	2 mm
Ø zewnętrzna	105 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	64 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe