



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 33X2
GTIN	4062406223847
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	2 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
wysokość	18 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	33 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe