

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 5,5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 5,5X0,5
GTIN	4062406222741
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
skok	0,5 mm
wysokość	5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	5,5×0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe