

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 15X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 15X0,5
GTIN	4062406223076
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	0,5 mm
wysokość	11 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	38 mm
wielkość gwintu	15 × 0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe