



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M64
GTIN	4062406221669
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	6 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	36 mm
Ø zewnętrzna	105 mm
wielkość gwintu	64
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe