

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 56X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 56X3
GTIN	4062406223168
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	105 mm
wysokość	22 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	3 mm
wielkość gwintu	56 × 3
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe