



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 40X1,5
GTIN	4062406223755
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna	75 mm
wysokość	20 mm
skok	1,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	40×1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe