

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 18X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 18X1,25
GTIN	4062406222208
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	45 mm
skok	1,25 mm
wysokość	14 mm
wielkość gwintu	18 × 1,25
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe