

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 22X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 22X2
GTIN	4062406222307
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	55 mm
skok	2 mm
wysokość	16 mm
wielkość gwintu	22 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe