

Garant**Narzynki, G: G5/8**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	142050 G5/8
GTIN	4062406224042
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,91 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 16 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	22,91 mm
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
wielkość gwintu	G5/8

Ø zewnętrzna	55 mm
liczba zwojów na cal	14
wysokość	16 mm
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		