



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 16X1,25
GTIN	4062406223632
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	14 mm
skok	1,25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	45 mm
wielkość gwintu	16 × 1,25
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe