

**Narzynki 6 - kątnie, M: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140920 M24
GTIN	4062406221898
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	22 mm
skok	3 mm
rozwartość klucza	50 mm
wielkość gwintu	24
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Klasa tolerancji	DIN 13 6g