

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 35X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 35X2
GTIN	4062406222499
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	2 mm
wysokość	18 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
wielkość gwintu	35 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe