

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 45X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 45X3
GTIN	4062406222680
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	3 mm
Ø zewnętrzna	90 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	22 mm
wielkość gwintu	45 × 3
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe