

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 19X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 19X0,75
GTIN	4062406222222
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	0,75 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	45 mm
wysokość	14 mm
wielkość gwintu	19 × 0,75
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe