



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142620 1.3/8-12
GTIN	4062406224288
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø gwintu	34,93 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
wysokość	18 mm
liczba zwojów na cal	12
wielkość gwintu	1.3/8-12
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A