



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 36X1,5
GTIN	4062406223724
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	18 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	65 mm
skok	1,5 mm
wielkość gwintu	36 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe