

Garant**Narzynki HSS, MF: 90X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 90X2
GTIN	4062406223137
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2 mm

Ø zewnętrzna: 140 mm

wysokość: 25 mm

Opis techniczny

skok	2 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	25 mm
Ø zewnętrzna	140 mm
wielkość gwintu	M90x2

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		