



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 9X1
GTIN	4062406223526
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	9 mm
skok	1 mm
Ø zewnętrzna	25 mm
wielkość gwintu	9 × 1
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe