

**Narzynki, G: G1.1/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142050 G1.1/8
GTIN	4062406223977
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 37,9 mm

Ø zewnętrzna: 75 mm

wysokość: 20 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	37,9 mm
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
wielkość gwintu	G1.1/8

wysokość	20 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
liczba zwojów na cal	11
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki