

**Narzynki 6 - kątnie, M: M27****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 140920 M27    |
| GTIN             | 4062406221904 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

**Opis techniczny**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| wysokość                  | 25 mm     |
| skok                      | 3 mm      |
| rozwartość klucza         | 60 mm     |
| wielkość gwintu           | 27        |
| kierunek skrawania        | prawe     |
| Rodzaj gwintu             | M         |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | DIN 382   |
| Klasa tolerancji          | DIN 13 6g |