



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142620 6-40
GTIN	4062406224233
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	5 mm
liczba zwojów na cal	40
Ø gwintu	3,51 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
wielkość gwintu	6-40
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A