

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 30X3****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 141050 30X3   |
| GTIN             | 4062406222406 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

**Opis techniczny**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| skok                      | 3 mm      |
| Klasa tolerancji          | DIN 13 6g |
| wysokość                  | 18 mm     |
| Ø zewnętrzna              | 65 mm     |
| wielkość gwintu           | 30 × 3    |
| Rodzaj gwintu             | MF        |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 22568  |
| kierunek skrawania        | prawe     |