

**Narzynki 6 - kątnie, M: M56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140920 M56
GTIN	4062406221997
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	5,5 mm
wysokość	36 mm
rozwartość klucza	100 mm
wielkość gwintu	56
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Klasa tolerancji	DIN 13 6g