

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 10X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 10X0,5
GTIN	4062406222024
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	30 mm
wysokość	11 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	0,5 mm
wielkość gwintu	10×0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe