



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 36X2
GTIN	4062406223854
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	18 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
skok	2 mm
wielkość gwintu	36 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe