

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 25X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 25X1
GTIN	4062406222321
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	1 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	16 mm
Ø zewnętrzna	55 mm
wielkość gwintu	25 × 1
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe