



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 24X1
GTIN	4062406223571
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna	55 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1 mm
wysokość	16 mm
wielkość gwintu	24 × 1
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe